

Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299E-A02100 03

Design Element®, Time®

Varianta bílá / bílá



POPIS

Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  Bílá / Ledová Bílá | 3299E-A02100 01 |
|  Bílá / Ledová Šedá | 3299E-A02100 04 |
|  Slonová Kost / Ledová Bílá | 3299E-A02100 21 |