

Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299E-A02100 21

Design Element®

Varianta slonová kost / ledová bílá

Status Výběh



POPIS




Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	3299E-A02100 01
	bílá / bílá	3299E-A02100 03
	bílá / ledová šedá	3299E-A02100 04