

Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299E-A02100 08

Design Time®, Time® Arbo

Varianta titanová



POPIS







Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	3299E-A02100 01
 bílá / bílá	3299E-A02100 03
 starostříbrná	3299E-A02100 32
 šampaňská	3299E-A02100 33
 antracitová	3299E-A02100 34
 ocelová	3299E-A02100 36