

# Snímač spínače automatického

**Kód produktu** 3299E-A02100 34

**Design** Time®, Time® Arbo

**Varianta** antracitová



## POPIS







Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

**Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.**

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3299E-A02100 01
 Bílá / Bílá	3299E-A02100 03
 Titanová	3299E-A02100 08
 Starostříbrná	3299E-A02100 32
 Šampaňská	3299E-A02100 33
 Ocelová	3299E-A02100 36