

Snímač kvality vzduchu

Kód produktu 2CKA001032A0518

Typové číslo 1091 U-500



POPIS

Přístroj slouží k 2stupňovému ovládnání ventilátoru nebo automatickému otevírání/zavírání oken při zvýšení koncentrace oxidu uhličitého (CO₂) nebo relativní vlhkosti vzduchu.

Při aktivaci výstupu se displej podsvítí červeně.

Přístroj navíc měří a zobrazuje aktuální tlak vzduchu a teplotu.

Nastavitelné hodnoty:

- koncentrace CO₂ (800 - 1 500 ppm, rozlišení 10 ppm)
- relativní vlhkost vzduchu (40 - 80 %, rozlišení 1 %)
- zpoždění vypnutí (30 s - 30 min)

Zobrazované hodnoty:

- koncentrace CO₂ (500 - 2 000 ppm)
- relativní vlhkost vzduchu (20 - 80 %)
- teplota (0 - 35 °C)
- tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa)

Možnost zablokování manuálního ovládnání.

Dva bezpotenciálové výstupy se společnou svorkou.

Vestavná hloubka: 32 mm

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Celkem max. 6 A / 230 V AC (cos φ = 1)

230 V AC, 50 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).