

Snímač pohybu se selektivní čočkou Busch- Wächter® 180 UP Standard

Kód produktu 2CKA006132A0385

Typové číslo 6122/10-866-500

Design Future® linear

Varianta ušlechtilá ocel



POPIS

Čtyřkanálový snímač pohybu s integrovanou sběrníkovou spojkou.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Dosah: čelně 6 m, bočně 6 m. Úhel záběru 180°

Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx až 500 lx

Montážní výška: 1,1 m







Montážní poloha: svislá

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až 45 °C

Rozměry (v x š x h): 63 x 63 x 30 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 antracitová	2CKA006132A0376
 slonová kost	2CKA006132A0377
 hliníková stříbrná	2CKA006132A0378
 studio bílá	2CKA006132A0379
 mechová bílá	2CKA006132A0380
 mechová černá	2CKA006132A0381