

Snímač pohybu Busch- Wächter® BasicLINE Corridor

Kód produktu 2CKA006800A2519

Typové číslo 6818 U-500

Varianta bílá



POPIS

Pro automatické spínání svítidel.

Automatický a poloautomatický režim.

Tlačítkový vstup pro zapnutí a vypnutí připojené zátěže.

Oblast zachycení: kuželová (kruh Ø 24 m při montážní výšce 2,5 m).

Přízpůsobení snímání pomocí dodávané krytky čočky.

Testovací režim s indikací zaznamenání pohybu.

Rozlišení délky pohybu – při pouhém průchodu prostorem je zpoždění vypnutí kratší.

Možnost kombinace s vestavnými nebo přístrojovými krabicemi.

Montáždo stropu pomocí pružných pásek přiloženého prachotěsného krytu.

Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.

Montážní výška: 2 - 3 m

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (10 - 2 000 lx)

– zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., příp. 1 s)

Spínací prvek: relé

Zatížitelnost:

2 000 W pro klasické žárovky na 230 V AC, 1 000 W pro halogenové žárovky na 230 V AC i na malé napětí;

4 AX ($\cos \varphi \geq 0,5$) nebo 1 000 V·A pro zářivky s kapacitní kompenzací max. 100 μ F;

7 - 400 W pro úsporné zdroje

Možnost dálkového ovládání IR vysílačem 6800-0-2511.

Stupeň krytí: IP 40 (příp. IP 54 s využitím krabice 6899-0-2305)

Pracovní teplota: -20 °C až +45 °C

Rozměry: Ø 111 x 98 mm (68 mm bez prachotěsného krytu)

Vestavná hloubka: 46 mm (16 mm bez prachotěsného krytu)

Barva snímače: bílá

230 V AC, 3vodičové připojení