

# Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE mini

**Kód produktu** 2CKA006800A2517

**Typové číslo** 6811 EB-500

**Varianta** bílá



---

## POPIS

---

Pro automatické spínání svítidel.

Vyčnívá pouze 10 mm nad povrch díky oddělení snímací a spínací části (60cm propojka s koncovkou RJ12).

Oblast zachycení: kuželová (kruh Ø 5 m při montážní výšce 2,5 m)

Testovací režim s indikací zaznamenání pohybu.

Plynule nastavitelná citlivost snímání.

Montáž do stropu pomocí pružinového mechanismu.

Montážní výška: 2 - 5 m

Nastavitelné parametry:

- prahové osvětlení (10 - 1 000 lx, denní režim)
- zpoždění vypnutí (1 / 5 / 10 / 15 min., příp. 1 s)
- citlivost snímání

Spínací prvek: relé

Zatížitelnost:

2 000 W pro klasické žárovky na 230 V AC, 1 000 W pro halogenové žárovky na 230 V AC i na malé napětí;

4 AX ( $\cos \varphi \geq 0,5$ ) nebo 1 000 V·A pro zářivky s kapacitní kompenzací max. 100  $\mu$ F;

7 - 400 W pro úsporné zdroje

Stupeň krytí snímače: IP 40

Pracovní teplota: 0 °C až +45 °C

Vestavná hloubka snímací části: 77 mm (je-li pro montáž spínací jednotky využít otvor pro snímač, je třeba počítat s hloubkou min. 175 mm)

Rozměry spínací části: 27 × 171 × 27 mm

Barva snímače: bílá

230 V AC, 3vodičové připojení