

# Snímač pohybu Busch- Wächter® BasicLINE Standard

**Kód produktu** 2CKA006800A2518

**Typové číslo** 6814 U-500

**Varianta** bílá



---

## POPIS

---

Pro automatické spínání svítidel.

Automatický a poloautomatický režim.

Tlačítkový vstup pro zapnutí a vypnutí připojené zátěže.

Oblast zachycení: kuželová (kruh Ø 7 m při montážní výšce 2,5 m)

Přízpusobení snímání pomocí dodávané krytky.

Testovací režim s indikací zaznamenání pohybu.

Montáž do stropu pomocí pružinového mechanismu nebo s využitím standardních přístrojových krabic.

Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.

Vystupuje pouze 31 mm nad povrch.

Montážní výška: 2 - 4 m

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (10 - 2 000 lx)

– zpoždění vypnutí (5 s - 30 min., příp. 1 s)

Spínací prvek: relé

Zatížitelnost:

2 000 W pro klasické žárovky na 230 V AC, 1 000 W pro halogenové žárovky na 230 V AC i na malé napětí;

4 AX ( $\cos \varphi \geq 0,5$ ) nebo 1 000 V·A pro zářivky s kapacitní kompenzací max. 100  $\mu$ F;

7 - 400 W pro úsporné zdroje

Stupeň krytí: IP 40

Pracovní teplota: 0 °C až +45 °C

Rozměry: Ø 111 x 70 mm

Vestavná hloubka: 39 mm (25 mm bez odlehčovací spony)

Barva snímače: bílá

230 V AC, 3vodičové připojení