

Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 280° WL, s Bluetooth

Kód produktu 2CKA006200A0864

Typové číslo 6251/28-135-WL-500

Varianta antracitová



POPIS

Úhel pokrytí: 280°

Oblast zachycení: výseč o poloměru 16 m, se spodní detekcí (při výšce montáže cca 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

- prahové osvětlení (0,5 - 1 000 lx, denní režim, Test/Standard)
- zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)

V aplikaci ABB-free@home® Next lze nastavovat ještě další vlastnosti a funkcionality.

Lze kombinovat s dalšími prvky systému ABB-free@home:

- 1) ABB-flexTronics® wireless
- 2) ABB-free@home flex
- 3) ABB-free@home® wireless (bezsběrníkový systém)

Může fungovat jako bezsběrníkový účastník v systému ABB-free@home®.

Jako další ovládací prvky lze využít snímače ABB-flexTronics® wireless nebo ABB-free@home® wireless.

Indikace detekce pohybu a provozního režimu.

Montáž na zeď nebo na strop. Ochrana proti demontáži.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 110 × 125 × 156 mm

Klidová spotřeba: max. 0,3 W

3vodičové připojení

2 300 W/V·A pro žárovky a zářivky, 400 V·A pro LEDi

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj lze nastavovat ve 3 osách: pootočení kolem podélné osy až o ±30°, vertikální náklon -60° až +90°, horizontální natočení snímače až o ±30°.

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhasací člen RC nebo

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Studio Bílá	2CKA006200A0862
Hliníková Stříbrná	2CKA006200A0860
Ušlechtilá Ocel	2CKA006200A0866

svodič přepětí.

Globální stránka produktu