

Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný

Kód produktu 3299-22918



POPIS

Pro bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím naprogramovaného přijímače na základě zjištěného pohybu.

Lze volit ze dvou provozních režimů (propojkou uvnitř přístroje):

1. ON/OFF (při zaznamenání pohybu přístroj vyše signál pro zapnutí, po uplynutí nastaveného zpoždění vyše signál pro vypnutí)
2. ON (přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí při zaznamenání pohybu, vypnutí zajistí funkce časovač předem navolená na přijímači)

Nastavitelné hodnoty:

prahové osvětlení (1 - 1 000 lx),

zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (20 s - 30 min.),

doba potlačení vysílání v režimu ON (1, 5, 15 min.)

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Napájení: 2x alkalická baterie 1,5 V (typ LR6, AA)

Rozměry: Ø 46 (50) x 78 mm

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 40

Montáž do stropních podhledů do držáku halogenových žárovek MR16.