



Produktový list / 04.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - OSTATNÍ A SPECIÁLNÍ PŘÍSTROJE](#)

## Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný

Pro bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím naprogramovaného přijímače na základě zjištěného pohybu.

Lze volit ze dvou provozních režimů (propojkou uvnitř přístroje):

1. ON/OFF (při zaznamenání pohybu přístroj vyšle signál pro zapnutí, po uplynutí nastaveného zpoždění vyšle signál pro vypnutí)
2. ON (přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí při zaznamenání pohybu, vypnutí zajistí funkce časovač předem navolená na přijímači)

Nastavitelné hodnoty:

prahové osvětlení (1 - 1 000 lx),  
zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (20 s - 30 min.),  
doba potlačení vysílání v režimu ON (1, 5, 15 min.)

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Napájení: 2x alkalická baterie 1,5 V (typ LR6, AA)

Rozměry: Ø 46 (50) x 78 mm

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 40

Montáž do stropních podhledů do držáku halogenových žárovek MR16.

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

3299-22918

Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný

Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH**

Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný

3299-22918

2 253,00 Kč ●

Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

**VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU**

## POPIS

Pro bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím naprogramovaného přijímače na základě zjištěného pohybu.

Lze volit ze dvou provozních režimů (propojkou uvnitř přístroje):

1. ON/OFF (při zaznamenání pohybu přístroj vyšle signál pro zapnutí, po uplynutí nastaveného zpoždění vyšle signál pro vypnutí)
2. ON (přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí při zaznamenání pohybu, vypnutí zajistí funkce časovač předem navolená na přijímači)

Nastavitelné hodnoty:

prahové osvětlení (1 - 1 000 lx),  
zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (20 s - 30 min.),  
doba potlačení vysílání v režimu ON (1, 5, 15 min.)

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Napájení: 2x alkalická baterie 1,5 V (typ LR6, AA)

Rozměry: Ø 46 (50) x 78 mm

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C










Stupeň krytí: IP 40

Montáž do stropních podhledů do držáku halogenových žárovek MR16.

## [DOKUMENTY](#)

	<b>Název dokumentu</b>	<b>Velikost</b>
PDF	<a href="#">Návod k instalaci a používání</a>	755,7 kB
JPG	<a href="#">Rozměrový výkres</a>	34,4 kB
JPG	<a href="#">Snímací charakteristika</a>	28,2 kB

## **Produkty ke kompletaci**

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená
- [Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 224 Kč](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

[Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)


-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

### **8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)


• [Cena od 2 263 Kč](#)

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný, modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 1 912 Kč](#)


-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**

 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový

[Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#) • [Cena od 2 133 Kč](#)

-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanalový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 7 318 Kč](#)

-  Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 3 074 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**






 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená

[Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 224 Kč](#)

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

#### **5 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

[Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu](#)

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá


#### **8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová


[Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 263 Kč](#)

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) • Cena od 1 912 Kč**

-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**








 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový

[Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) • Cena od 2 133 Kč](#)

-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) • Cena od 7 318 Kč**

-  Přijímač RF jednodanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač RF jednodanálový, s reléovým a analogovým výstupem Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem**

[výstupem • Cena od 3 074 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný [3 VARIANTY](#)
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný [Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný [3 VARIANTY](#)
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný [Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný [3 VARIANTY](#)
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný [Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

### [POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

**6204**

produktů

a 18 designových řad

**227**

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

**886**

elektromontérů

v našem klubu ABB

**154**

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný [ZAVŘÍT](#)

-  Návod k instalaci a používání

### [ZAVŘÍT](#)

-  Rozměrový výkres

### [ZAVŘÍT](#)

-  Snímací charakteristika

### [ZAVŘÍT](#)

### [ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)