



Produktový list / 30.09.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - OSTATNÍ A SPECIÁLNÍ PŘÍSTROJE](#)

Snímač pohybu s RF vysílačem, pro montáž na strop

Pro bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím naprogramovaného přijímače na základě zjištěného pohybu.

Lze volit ze dvou provozních režimů (propojkou uvnitř přístroje):

1. ON/OFF (při zaznamenání pohybu přístroj vyšle signál pro zapnutí, po uplynutí nastaveného zpoždění vyšle signál pro vypnutí)
2. ON (přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí při zaznamenání pohybu, vypnutí zajistí funkce časovač předem navolená na přijímači)

Nastavitelné hodnoty:

prahové osvětlení (1 - 1 000 lx),
zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (20 s - 30 min.),
doba potlačení vysílání v režimu ON (1, 5, 15 min.)

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Napájení: 2x alkalická baterie 1,5 V (typ LR6, AA)

Rozměry: Ø 110 x 46,5 mm

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 40

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3299-22958

Snímač pohybu s RF vysílačem, pro montáž na strop

Snímač pohybu s RF vysílačem, pro montáž na strop

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH

Snímač pohybu s RF vysílačem, pro montáž na strop

3299-22958

1 710,00 Kč

Snímač pohybu s RF vysílačem, pro montáž na strop

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

[VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU](#)

POPIS

Pro bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím naprogramovaného přijímače na základě zjištěného pohybu.

Lze volit ze dvou provozních režimů (propojkou uvnitř přístroje):

1. ON/OFF (při zaznamenání pohybu přístroj vyšle signál pro zapnutí, po uplynutí nastaveného zpoždění vyšle signál pro vypnutí)
2. ON (přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí při zaznamenání pohybu, vypnutí zajistí funkce časovač předem navolená na přijímači)

Nastavitelné hodnoty:

prahové osvětlení (1 - 1 000 lx),
zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (20 s - 30 min.),
doba potlačení vysílání v režimu ON (1, 5, 15 min.)

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Napájení: 2x alkalická baterie 1,5 V (typ LR6, AA)

Rozměry: Ø 110 x 46,5 mm












Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 40

DOKUMENTY

	Název dokumentu	Velikost
PDF	Návod k instalaci a používání	190,1 kB
JPG	Rozměrový výkres	34,4 kB
JPG	Snímací charakteristika	28,2 kB







Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání](#)
[Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená
- [Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 134 Kč](#)
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
- **5 VARIANT**
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- 8 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová
Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače
- Cena od 2 171 Kč
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • Cena od 1 834 Kč
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový
Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 047 Kč
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • Cena od 7 023 Kč
-  Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • Cena od 2 950 Kč
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 824 Kč
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 824 Kč
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 824 Kč
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená
- [**Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 134 Kč**](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
- 5 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- [**Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu**](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- 8 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová
- [**Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 171 Kč**](#)
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) • Cena od 1 834 Kč**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový
- [**Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) • Cena od 2 047 Kč**](#)
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) • Cena od 7 023 Kč**
-  Přijímač RF jednodanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač RF jednodanálový, s reléovým a analogovým výstupem Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 2 950 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný

[Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 824 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný [Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 824 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný [Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 824 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6263

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Snímač pohybu s RF vysílačem, pro montáž na strop [ZAVŘÍT](#)

-  Návod k instalaci a používání

[ZAVŘÍT](#)

-  Rozměrový výkres

[ZAVŘÍT](#)

-  Snímací charakteristika

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)