

# Snímač pohybu, vestavný

**Kód produktu** 3299-22102

**Varianta** bílá



---

## POPIS

---

Pro bezdotykové ovládání elektrických spotřebičů.

Přístroj je určen pro montáž do stropních podhledů.

Oblast zachycení: kuželová (kruh  $\varnothing$  7 m při montážní výšce 2,5 m). S montážní výškou se oblast zachycení úměrně zvětšuje až na cca  $\varnothing$  16 m při výšce 8 m.

Nastavitelné parametry:

- prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)
- zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
- citlivost snímání

Spínací prvek: relé

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).

Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64  $\mu$ F).

Stupeň krytí: IP 23 (po zabudování do podhledu)

Pracovní teplota:  $-10$  °C až  $+35$  °C

Rozměry:  $\varnothing$  80 (68) x 95 mm

Vestavná hloubka: 68 mm

Barva snímače: bílá

230 V AC, 3vodičové připojení