

Snímač pohybu, vestavný

Kód produktu 3299-22102

Varianta bílá



POPIS

Pro bezdotykové ovládání elektrických spotřebičů.

Přístroj je určen pro montáž do stropních podhledů.

Oblast zachycení: kuželová (kruh \varnothing 7 m při montážní výšce 2,5 m). S montážní výškou se oblast zachycení úměrně zvětšuje až na cca \varnothing 16 m při výšce 8 m.

Nastavitelné parametry:

- prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)
- zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
- citlivost snímání

Spínací prvek: relé

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).

Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 μ F).

Stupeň krytí: IP 23 (po zabudování do podhledu)

Pracovní teplota: -10 °C až $+35$ °C

Rozměry: \varnothing 80 (68) x 95 mm

Vestavná hloubka: 68 mm

Barva snímače: bílá

230 V AC, 3vodičové připojení