

Snímač pohybu, vestavný

Kód produktu 3299-22100

Varianta černá



POPIS

Pro bezdotykové ovládání elektrických spotřebičů.

Přístroj je určen pro montáž do stropních podhledů (do držáků halogenových žárovek MR16).

Oblast zachycení: kuželová (kruh \varnothing 5 m při montážní výšce 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)

– zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)

Spínací prvek: relé

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (750 W).

Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor (500 V·A).

Pro nekompenzované zářivky (350 V·A).

Stupeň krytí: IP 40 (po zabudování do podhledu)

Pracovní teplota: -10 °C až $+55$ °C

Rozměry: \varnothing 46 (50) x 84 mm

Barva snímače: černá

230 V AC, 3vodičové připojení