

Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Premium KNX

Kód produktu 2CKA006132A0349

Typové číslo 6131/31-183-500

Varianta hliníková stříbrná / Premium



POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.
Průměr oblasti zachycení při výšce instalace 2,5 m, 3 m a 4 m
– pro sedící osoby: 8 m, 10 m a 14 m
– pro procházející osoby: 10 m, 12 m a 16 m
Vystupuje 23 mm nad povrch. S integrovanou sběrníkovou spojkou.

Provedení 6131/31 Premium:

Se čtyřmi kanály. Pro řízení stmívání na stálou osvětlenost.
S funkcemi pro řízení topení, chlazení a ventilace. Integrovaný objekt regulátoru teploty.
Applikace s dvojestupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.
Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.
Deset volně programovatelných IR kanálů včetně pěti logických funkcí.
S interním snímačem intenzity osvětlení, s možností až dvou externích hodnot intenzity osvětlení.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C

Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx




Montážní výška: 2 až 4 m

Vestavná hloubka: 22 mm

Rozměry (v x š x h): 91 x 91 x 45 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	2CKA006132A0346
 Hliníková Stříbrná	2CKA006132A0347
 Bílá / Premium	2CKA006132A0348