

Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini Premium KNX

Kód produktu 2CKA006132A0345

Typové číslo 6131/21-183-500

Varianta hliníková stříbrná



POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.
Průměr oblasti zachycení při výšce instalace 2,5 m, 3 m a 4 m
– pro sedící osoby: 5 m, 6,5 m a 9 m
– pro procházející osoby: 6,5 m, 8 m a 10,5 m
Vystupuje 16 mm nad povrch.

Provedení 6131/21 Premium:

Se čtyřmi kanály. Pro řízení stmívání na stálou osvětlenost.

S funkcemi pro řízení topení, chlazení a ventilace. Integrovaný objekt regulátoru teploty.

Aplikace s dvojestupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.

Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.

Deset volně programovatelných IR kanálů včetně pěti logických funkcí.

S interním snímačem intenzity osvětlení, s možností až dvou externích hodnot intenzity osvětlení.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C

Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx




Montážní výška: 2 až 4 m

Vestavná hloubka: 29 mm

Rozměry (v x š x h): 80 x 80 x 45 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	2CKA006132A0342
	hliníková stříbrná	2CKA006132A0343
	bílá	2CKA006132A0344