

Snímač přítomnosti pro chodby Busch-Präsenz KNX

Kód produktu 2CKA006132A0399

Typové číslo 6131/50-24-500

Varianta bílá



POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.
Obdélníkový tvar oblasti zachycení.
Oblast zachycení při výšce instalace 3 m:
– při podélném pohybu ke snímači max. 20 m × 3 m
– při kolmém pohybu ke snímači max. 30 m × 3 m
Vystupuje 27 mm nad povrch.

Provedení 6131/50:

Se dvěma kanály. Pro spínání v závislosti na osvětlenosti a na pohybu přítomných osob.

Lze použít jako snímač přítomnosti a nebo jako snímač pohybu.

Aplikace s dvoustupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.

Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C

Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx

Montážní výška: 2 až 4 m

Vestavná hloubka: 22 mm

Rozměry (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  Hliníková Stříbrná | 2CKA006132A0400 |
|  Bílá / Premium | 2CKA006132A0413 |
|  Hliníková Stříbrná / Premium | 2CKA006132A0414 |