

Snímač přítomnosti pro chodby Busch-Präsenz Premium KNX

Kód produktu 2CKA006132A0414

Typové číslo 6131/51-183-500

Varianta hliníková stříbrná / Premium



POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.
 Obdélníkový tvar oblasti zachycení.
 Oblast zachycení při výšce instalace 3 m:
 – při podélném pohybu ke snímači max. 20 m × 3 m
 – při kolmém pohybu ke snímači max. 30 m × 3 m
 Vystupuje 27 mm nad povrch.

Provedení 6131/51 Premium:

Se čtyřmi kanály. Pro řízení stmívání na stálou osvětlenost.

S funkcemi pro řízení topení, chlazení a ventilace. Integrovaný objekt regulátoru teploty.

Applikace s dvoustupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.

Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.

Deset volně programovatelných IR kanálů včetně pěti logických funkcí.

S interním snímačem intenzity osvětlení, s možností až dvou externích hodnot intenzity osvětlení.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx




Montážní výška: 2 až 4 m

Vestavná hloubka: 22 mm

Rozměry (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	2CKA006132A0399
 Hliníková Stříbrná	2CKA006132A0400
 Bílá / Premium	2CKA006132A0413