

Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (Bluetooth, relé, 12 m)



Kód produktu 2CKA006800A2741

Typové číslo 6819/31-24-500

Varianta bílá

POPIS

Pro automatické spínání světel. Automatický a poloautomatický režim.

S rozhraním Bluetooth pro parametrizaci a ovládání.

Přizpůsobení všech nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Ovládání osvětlení pomocí aplikace. Aplikace pro iOS a Android je ke stažení zdarma.

Oblast zachycení: kuželová (při montážní výšce 3 m je průmětem na podlahu kruh \varnothing 10 m pro sedící osoby, \varnothing 12 m pro chodící se osoby)

Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.

Montážní otvor: \varnothing 68 mm. Montážní výška: 2 - 4 m

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)

– zpoždění vypnutí (1 - 30 min., impuls 1 s)

Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.

Možnost individuální deaktivace a nastavení citlivosti jednotlivých senzorů.

Volitelná simulace přítomnosti.

Volitelné dynamické zpoždění vypnutí.

Indikace stavu a detekce pohybu pomocí LED.

Klidová spotřeba: 0,3 W

Výstup: spínací kontakt relé (potenciálově vázaný)

2 300 W pro klasické žárovky

200 W/V·A pro LED žárovky

10 AX při $\cos \phi = 0,9$ pro zářivky

Stupeň krytí: IP 40

Pracovní teplota: -5 °C až $+45$ °C

Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 72 mm

Vestavná hloubka: 49 mm

Barva snímače: bílá (RAL 9016)

Typové číslo: 6819/31-24

230 V AC, 50/60 Hz, 3vodičové připojení