

Snímač rychlosti větru pro povětrnostní stanici

Kód produktu 2CKA006190A0031

Typové číslo 6190/41



POPIS

Pro povětrnostní stanici 6190/40. Slouží k lineárnímu převodu měřené rychlosti větru (0,7 - 40 m/s) na elektrické napětí (0 - 10 V). Pro zimní provoz je vybaven vyhřívacím článkem PTC (ve spojení s vyhřívacím transformátorem 6190/49).

Přívodní vedení: LIYY 6x 0,25 mm², délka 3 m (je součástí dodávky)

Jmenovité napětí: 24 V DC

Výstupní napětí: 0 až 10 V proti GND při max. zátěži 1,5 kΩ

Stupeň krytí: IP 65. Rozsah pracovních teplot: -25 °C až +60 °C.

Rozměry: 160 x 124 mm

Upevnění šrouby

Drátové vývody svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).