

Snímač teploty pro povětrnostní stanici

Kód produktu 2CKA006190A0032

Typové číslo 6190/42



POPIS

Pro povětrnostní stanici 6190/40. Slouží k lineárnímu převodu měřené teploty

(-30 °C až +70 °C) na elektrické napětí (0 - 10 V).

Ve skříňce pro nástěnnou montáž.

Doporučené připojení: vedením 3x 0,25 mm² (max. 100 m)

Jmenovité napětí: 24 V DC

Výstupní napětí: 0 až 10 V proti GND při max. zátěži 1 kΩ

Stupeň krytí: IP 65. Rozsah pracovních teplot: -30 °C až +70 °C.

Rozměry: 58 x 83 x 35 mm

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).