

Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006134A0331
Typové číslo 6128/28-81-500
Design Future® linear, Solo®, Solo® carat,
Busch-axcent®
Varianta antracitová



POPIS

Využívá inovativní barevnou koncepci.
S popisovým polem.
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace.
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích
hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2- a 4trubkovém
provedení a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, také pro nastavení režimu
topení a požadované teploty
LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty,
data a času.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 slonová kost	2CKA006134A0332
 hliníková stříbrná	2CKA006134A0333
 studio bílá	2CKA006134A0334
 ušlechtilá ocel	2CKA006134A0335
 mechanická bílá	2CKA006134A0338
 mechanická černá	2CKA006134A0339