


Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný







Kód produktu 2CKA006134A0333
Typové číslo 6128/28-83-500
Design Future® linear, Busch-axcent®
Varianta hliníková stříbrná



POPIS

Využívá inovativní barevnou koncepci.
 S popisovým polem.
 Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace.
 Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilů, ve spojení s akčními členy topení.
 Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
 Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2- a 4trubkovém provedení a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.
 Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, také pro nastavení režimu topení a požadované teploty
 LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty, data a času.
 Stupeň krytí: IP 20
 Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
 Rozměry (v x š): 63 x 63 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 antracitová	2CKA006134A0331
 slonová kost	2CKA006134A0332
 studio bílá	2CKA006134A0334
 ušlechtilá ocel	2CKA006134A0335
 mechová bílá	2CKA006134A0338
 mechová černá	2CKA006134A0339