

Spínač automatický se snímačem pohybu

Kód produktu 3299C-C22100 B1

Design Classic

Varianta jasně bílá



POPIS

Úhel pokrytí: 90° (přibližně kuželová charakteristika)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)

Detekce pohybu je indikována červenou diodou LED.

Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C

Spínací prvek: relé

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (750 W).

Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor (500 V·A).

3vodičové připojení.

230 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Je možné spojit výstupy několika přístrojů (celková max. zátěž je stejná jako pro 1 přístroj).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



běžová	3299C-C22100 D2
--------	-----------------



hnědá	3299C-C22100 H3
-------	-----------------