

Spínač automatický se snímačem pohybu

Kód produktu 3299C-C12100 B1

Design Classic

Varianta jasně bílá





POPIS

Úhel pokrytí: 90° (přibližně kuželová charakteristika)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
Detekce pohybu je indikována červenou diodou LED.
Plynulý náběh jasu při zapnutí: 0,5 s
Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C
Spínací prvek: triak
Pro vakuové žárovky 230 V AC (40-450 W).
2vodičové připojení.
230 V AC

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 béžová	3299C-C12100 D2
 hnědá	3299C-C12100 H3