

Spínač automatický se snímačem pohybu

Kód produktu 3299C-C12100 D2

Design Classic

Varianta béžová

Status Výběh



POPIS

Úhel pokrytí: 90° (přibližně kuželová charakteristika)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)

Detekce pohybu je indikována červenou diodou LED.

Plynulý náběh jasu při zapnutí: 0,5 s

Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C

Spínací prvek: triak

Pro vakuové žárovky 230 V AC (40-450 W).

2vodičové připojení.



230 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 jasně bílá	3299C-C12100 B1
 hnědá	3299C-C12100 H3