

# Spínač automatický se snímačem pohybu, IP 44

**Kód produktu** 3299A-C22184 R2

**Design** Tango®

**Varianta** vřesová červená



## POPIS

Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)

Stupeň krytí: IP 44

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Spínací prvek: relé

Součástí dodávky je těsnicí manžeta pro ochranu svorek a rámeček s těsněním.

Nelze instalovat do vícenásobného rámečku.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).

Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 µF).

Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

3vodičové připojení

230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Je možné spojit výstupy několika přístrojů (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).

## DALŠÍ VARIANTY

|  | Varianta     | Kód produktu    |
|--|--------------|-----------------|
|  | bílá         | 3299A-C22184 B  |
|  | slonová kost | 3299A-C22184 C  |
|  | šedá         | 3299A-C22184 S  |
|  | běžová       | 3299A-C22184 D  |
|  | hnědá        | 3299A-C22184 H  |
|  | kouřová šedá | 3299A-C22184 S2 |