

Spínač jednopólový IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3557G-A01940 D1

Design Swing®

Řazení 1

Varianta béžová



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.

IP 44





10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

DALŠÍ VARIANTY

| | Varianta | Kód produktu |
|---|-------------|-----------------|
|  | jasně bílá | 3557G-A01940 B1 |
|  | krémová | 3557G-A01940 C1 |
|  | světle šedá | 3557G-A01940 S1 |
|  | hnědá | 3557G-A01940 H1 |