

Spínač jednopólový IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3557G-A01940 H1

Design Swing®

Řazení 1

Varianta hnědá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.

IP 44





10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 jasně bílá	3557G-A01940 B1
 krémová	3557G-A01940 C1
 béžová	3557G-A01940 D1
 světle šedá	3557G-A01940 S1