


Přepínač sériový IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559H-A05940 63

Design Levit®M

Řazení 5

Varianta onyx / kouřová černá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44
10 AX, 250 V AC


Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová / kouřová černá	3559H-A05940 70