

# Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

**Kód produktu** 3559A-A05940 H

**Design** Tango®

**Řazení** 5

**Varianta** hnědá



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3559A-A05940 B
 slonová kost	3559A-A05940 C
 šedá	3559A-A05940 S
 béžová	3559A-A05940 D
 kouřová šedá	3559A-A05940 S2
 vřesová červená	3559A-A05940 R2