

# Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3558E-A06940 33

**Design** Time®

**Řazení** 6 (1)

**Varianta** šampaňská



## POPIS

10 AX, 250 V AC




Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	3558E-A06940 01
 bílá / bílá	3558E-A06940 03
 titanová	3558E-A06940 08