


Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559H-A06940 03

Design Levit®

Řazení 6 (1)

Varianta bílá / bílá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC



Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 macchiato / bílá	3559H-A06940 18
 bílá / kouřová černá	3559H-A06940 62