

# Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559T-A06940 241

**Design** Zoni®

**Řazení** 6 (1)

**Varianta** šedá



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..).  
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3559T-A06940 500
 matná bílá	3559T-A06940 240
 pudrová	3559T-A06940 242
 olivová	3559T-A06940 243
 greige	3559T-A06940 244
 matná černá	3559T-A06940 237