

Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559T-A06940 500

Design Zoni®

Řazení 6 (1)

Varianta bílá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A...).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Matná Bílá	3559T-A06940 240
 Šedá	3559T-A06940 241
 Pudrová	3559T-A06940 242
 Olivová	3559T-A06940 243
 Greige	3559T-A06940 244
 Matná Černá	3559T-A06940 237