

Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, s popisovým polem

Kód produktu 3558E-A06910 33

Design Time®

Řazení 6 (1)

Varianta šampaňská



POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Bílá / Ledová Bílá	3558E-A06910 01
	Bílá / Bílá	3558E-A06910 03
	Titanová	3558E-A06910 08