

Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3557G-A06940 B1

Design Swing®, Swing®L

Řazení 6

Varianta jasně bílá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.

IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	krémová	3557G-A06940 C1
	běžová	3557G-A06940 D1
	světle šedá	3557G-A06940 S1
	hnědá	3557G-A06940 H1