


# Přepínač střídavý dvojitý IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3558E-A52940 03

**Design** Element®, Time®

**Řazení** 6+6 (6+1)

**Varianta** bílá / bílá



## POPIS

10 AX, 250 V AC


Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3558E-A52940 01