

Přepínač střídavý dvojitý IP 44, bezšroubové svorky

Kód produktu 3559T-A52940 240

Design Zoni®

Řazení 6+6 (6+1)

Varianta matná bílá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

| | Varianta | Kód produktu |
|---|-------------|------------------|
|  | bílá | 3559T-A52940 500 |
|  | šedá | 3559T-A52940 241 |
|  | pudrová | 3559T-A52940 242 |
|  | olivová | 3559T-A52940 243 |
|  | greige | 3559T-A52940 244 |
|  | matná černá | 3559T-A52940 237 |