

# Přepínač střídavý dvojitý IP 44, bezšroubové svorky

**Kód produktu** 3559T-A52940 241

**Design** Zoni®

**Řazení** 6+6 (6+1)

**Varianta** šedá



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A...).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	3559T-A52940 500
	matná bílá	3559T-A52940 240
	pudrová	3559T-A52940 242
	olivová	3559T-A52940 243
	greige	3559T-A52940 244
	matná černá	3559T-A52940 237