

Přepínač křížový IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559T-A07940 242

Design Zoni®

Řazení 7

Varianta pudrová



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	3559T-A07940 500
	matná bílá	3559T-A07940 240
	šedá	3559T-A07940 241
	olivová	3559T-A07940 243
	greige	3559T-A07940 244
	matná černá	3559T-A07940 237