

# Přepínač křížový IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559T-A07940 244

**Design** Zoni®

**Řazení** 7

**Varianta** greige



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A...).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Bílá	3559T-A07940 500
Matná Bílá	3559T-A07940 240
Šedá	3559T-A07940 241
Pudrová	3559T-A07940 242
Olivová	3559T-A07940 243
Matná Černá	3559T-A07940 237