


# Přepínač křížový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

**Kód produktu** 3559A-A07940 D

**Design** Tango®

**Řazení** 7

**Varianta** béžová



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3559A-A07940 B
 Slonová Kost	3559A-A07940 C
 Šedá	3559A-A07940 S
 Hnědá	3559A-A07940 H
 Kouřová Šedá	3559A-A07940 S2
 Vřesová Červená	3559A-A07940 R2