

Přepínač křížový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

Kód produktu 3559A-A07940 S2

Design Tango®

Řazení 7

Varianta kouřová šedá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3559A-A07940 B
 slonová kost	3559A-A07940 C
 šedá	3559A-A07940 S
 béžová	3559A-A07940 D
 hnědá	3559A-A07940 H
 vřesová červená	3559A-A07940 R2