

Spínač trojpólový stiskací IP 43, nástěnný

Kód produktu 35303-71

Řazení 3

Varianta černá



POPIS

S propojovacími svorkami N a PE.

Pryžové těsnicí průchodky pro vodiče vnějšího průměru 10,5 až 19 mm.

Stupeň krytí: IP 43

16 (6) A, 400 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky.