

# Ovládač zapínací IP 66, s čirým průzorem

**Kód produktu** 3558-91752

**Design** Garant

**Řazení** 1/0S, 1/0So, 1/0

**Varianta** šedá



## POPIS

Se svorkou N.

Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.

Díra pro průchodku není opatřena závitem.

Stupeň krytí: IP 66

10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.


Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostředí k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

|   | Varianta | Kód produktu  |
|---|----------|---------------|
|  | stříbrná | 3558-91752 39 |