

# Přepínač střídavý dvojitý IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3558A-52940 B  
**Design** Tango®  
**Řazení** 6+6 (6+1)  
**Varianta** bílá



## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 slonová kost	3558A-52940 C
 šedá	3558A-52940 S
 běžová	3558A-52940 D
 hnědá	3558A-52940 H
 vřesová červená	3558A-52940 R2
 kouřová šedá	3558A-52940 S2