

# Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, s popisovým polem

**Kód produktu** 3558E-A06910 01

**Design** Time®, Element®

**Řazení** 6 (1)

**Varianta** bílá / ledová bílá



## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta  |             | Kód produktu    |
|---|-------------|-----------------|
|    | Bílá / Bílá | 3558E-A06910 03 |
|   | Titanová    | 3558E-A06910 08 |
|  | Šampaňská   | 3558E-A06910 33 |